


Komplet nabranog meha EADB-V1-32-S201-300

Broj artikla: 570264

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	46 mm
Veličina	32
Područje hoda	201 ... 300 mm
Produženje klipnjače	88 mm
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Komplet za meh sa spojenom odzrakom
Klasa korozione otpornosti KBK	3
Otpornost na medijume	Prahovi Strugotina Ulja Mast Benzini
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Pokretna masa	80 g
Težina proizvoda	122 g
Vrsta pričvršćenja	podizno sa navojnim zatikom
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Informacija o materijalu, komponente adaptera	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Informacija o materijalu, zaptivka	NBR
Informacija o materijalu, nabrani meh	NBR
Informacija o materijalu navojnog dela	visokolegirani čelik, nerdajući