

Komplet nabranog meha EADB-V1-63-S101-200

Broj artikla: 570272

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Spoljašnji prečnik | 93 mm |
| Veličina | 63 |
| Područje hoda | 101 ... 200 mm |
| Produženje klipnjače | 68 mm |
| Oblik | okruglo |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Komplet za meh sa spojenom odzrakom |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 |
| Otpornost na medijume | Prahovi Strugotina Ulja Mast Benzini |
| Mehanička zaštita | IP65 prema IEC 60529 |
| Temperatura okoline | -10 ... 80 °C |
| Pokretna masa | 153 g |
| Težina proizvoda | 263 g |
| Vrsta pričvršćenja | podizno sa navojnim zatikom |
| Pneumatski priključak | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Informacija o materijalu, komponente adaptera | Aluminijumska legura za kovanje eloksirano |
| Informacija o materijalu, zaptivka | NBR |
| Informacija o materijalu, nabrani meh | NBR |
| Informacija o materijalu navojnog dela | visokolegirani čelik, nerđajući |