

Plastično crevo PUN-V0-14X2-BL-C

Broj artikla: 570352

FESTO

nezapaljivo



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	14 mm
Radius savijanja, merodavan za protok	70 mm
Unutrašnji prečnik	9,8 mm
Min. radius savijanja	45 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 0,9 MPa
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-0,95 ... 9 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 130,5 psi
Napomena za pogonski pritisak	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Dozvola	TÜV
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice)
Material fire test	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Note on ambient temperature	For unpressurised use up to 90 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,096 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 14 mm
Boja	plavo
Napomena za boju	odstupanje prema standardnoj boji zbog vatrozaštite
Tvrdoća po Shoreu	D 54 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material tubing	TPE-U(PU)