

Plastično crevo PAN-14X2-SI

Broj artikla: 570392

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	14 mm
Radijus savijanja, merodavan za protok	80 mm
Unutrašnji prečnik	10 mm
Min. radijus savijanja	50 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,7 MPa
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-0,95 ... 17 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 246,5 psi
Dozvola	TÜV
Maritime classification	see certificate
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,077 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 14 mm
Boja	srebrno
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material tubing	TPE-A