


Utikač NECU-S-ECG4-HX-Q3

Broj artikla: 570922

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Frekvencija priključivanja	1
Vrsta pričvršćenja	sa uskakanjem
Električni priključak	4-polno Utikač ravni / priključivanje uklanjanjem izolacije četvorougaoi oblik
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	3 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Dozvoljeni prečnik pojedinačne žice	≥ 0,07 mm
Dozvoljeni prečnik žice	0,8 ... 1 mm
Presek priključka	0,14 mm ²
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Stepen zagađenja	2
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Material housing	PBT PC
Material electrical contact	pozlaćeno
Dozvoljena izolacije žile	PP PVC TPE-E