


Priključak NECU-S-M12G4-D-IS

Broj dela: 570956

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Učestalost priključivanja	50
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	24 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj polova/žica	4
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Vijčana blokada pomoću šestougonaog vijka SW18 i dugačkog nareckanog vijka
Električni priključak 2, vrsta priključka	2x kabla
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Stega sa vijkom
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	4 A
Otpornost na udarni napon	2.5 kV
Kablovski konektor	Pg11
Dozvoljeni prečnik kabla	2 x 3 mm ili 2 x 5 mm
Poprečni presek priključka	0.75 mm ²
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Temperatura okruženja	-25 °C...85 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Materijal kućišta	PA

Karakteristika	Vrednost
Materijal zatvarajuće navrtke	PA
Materijal utičnih kontakata	Mesing Bela bronza, premazana