


# Priključak FBS-SCRJ-PP-GS

Broj dela: 571017

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	60 g
Napomena o interfesu sabirnice polja	PROFINET LWL
Specifikacija ethernet kabla	Provodnik svetlosnih talasa Polimersko vlakno 980/1000 µm Prečnik pojedinačne žice: 2,2 mm
Dozvoljeni prečnik kabla	6.5 mm...9.5 mm
Vrsta zaštite	IP65 IP67 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-40 °C...70 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom niklovano
Radni materijal zaptivki	NBR TPE