


# Priključni blok CPX-AB-1-7/8-DN

Broj dela: 571052

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija Š x D x V	65,5 mm x 30,5 mm x 62 mm
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Težina proizvoda	205 g
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada
Interfejs sabirnice polja	Pod-D, 9-polni, utičnica
Električni priključak	5-polni 7/8" okrugli utični priključak