


Vodeća osovina

ELFR-...-55- -

Broj artikla: 571437

FESTO



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Radni hod	50 ... 1.500 mm
Veličina	55
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Klizna vodica Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodeća osovina bez pogona
Maks. ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	1 ... 3 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Moment inercije 2. stepena ly	38,3E+03 mm ⁴
Moment inercije 2. stepena lz	41,18E+03 mm ⁴
Maks. sila Fy	300 N
Maks. sila Fz	300 N
Maks. otpor praznog hoda	10 N
Referentna veličina snage kretanja	5.000 km
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	0 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	4.550 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	77 g
Material of profile	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material drive cover	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material guide rail	Čelik
Material slide	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano