


# Adapter VAVE-C8-1R8

Broj artikla: 571686

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Signal status display	LED
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pritezni moment	0,25 Nm
Težina proizvoda	3,5 g
Električni priključak	3-polni / 2-polni M8 / - Utikač / utičnica
Priključak uzemljenja	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PA
Material electrical contact	Bronza