

Plastično crevo PAN-MF-4X0,75-SW-500

Broj artikla: 572091

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	4 mm
Radius savijanja, merodavan za protok	15 mm
Unutrašnji prečnik	2,5 mm
Min. radius savijanja	10 mm
Odgovara standardu	DIN 73378-PA12-PHL
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 3,1 MPa
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-0,95 ... 31 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 449,5 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Mineralno ulje
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-60 ... 100 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,008 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 4 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 65 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material tubing	Poliamid 12