


Bus node CPX-M-FB21

Broj artikla: 572221

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok povezivanja) 100 mm x 110 mm x 130 mm
Fieldbus interface	(Rugged Line FO conn. ,input) (Rugged Line FO conn. ,output) Rugged Line LWL priključak, odlazni Rugged Line LWL priključak, dolazni
Dijagnoza specifična za uređaj	Channel and module-oriented diagnostics Podnaponski moduli Diagnostics memory
Konfiguracija parametara	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup System parameters
Dodatne funkcije	Parametrizacija modula i sistema preko uređaja za rukovanje Status sistema se može prikazati preko procesnih podataka Dodatna interface dijagnostika za uređaje za rukovanje
Kontrolni elementi	DIL prekidač
Brzina prenosa podataka	500, 2000 kbit/s
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Tipično 90 mA
Nazivni pogonski napon DC	24 V
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	1.255 g
Maksimalna zapremina adrese za izlaze	12 Byte
Maksimalna zapremina adrese za ulaze	12 Byte
Protokol	Interbus
LED-prikaz specifičan za sabirnicu	BA: bus aktivan FO1: Fiber Optic 1 FO2: Fiber Optic 2 RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable UL: Pogonski napon
LED-prikaz specifičan za proizvod	M: modifikovati, parametrizacija SF: sistemska greška US1: napajanje elektronike, napajanje senzora US2: napajanje tereta
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Aluminijum