


Kablska utičnica NEFU-X24F-M12G4

Broj artikla: 572226

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	36 mm
Visina	40 mm
Dužina	40 mm
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Težina proizvoda	30 g
Fieldbus interface	Utičnica M12x1, 4polna, A-kodirana
Pogonski napon DC AS-interface	26,5 ... 31,6 V
Nazivni pogonski napon DC, AS-interface	26,5 V
Pogonski napon DC napon opterećenja	20,4 ... 26,4 V
Nazivni pogonski napon DC, napon opterećenja	24 V
Mehanička zaštita	IP65 u montiranom stanju prema IEC 60529
Temperatura okoline	-25 ... 75 °C
Temperatura ležaja	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PA
Material cover	PA