


Nasadni priključak creva N-1-P-19-NPT

Broj artikla: 572243

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	16,5 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Presvlaka
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina kontejnera	1
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	76,6 g
Pneumatski priključak 1	Male thread, 1 NPT
Pneumatski priključak 2	For tubing internal diameter 19 mm
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	Anodised aluminium