


# Bus node CPX-M-FB20

Broj artikla: 572334

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok povezivanja) 100 mm x 110 mm x 130 mm
Fieldbus interface	(Rugged Line FO conn. ,input) Rugged Line LWL priključak, dolazni
Dijagnoza specifična za uređaj	Dijagnoza orijentisana na kanal i modul - Podnapon modula - Memorija dijagnostike
Konfiguracija parametara	- Ponašanje dijagnostike - Reakcija otporna na greške - Forsiranje kanala - Podešavanje signala - Parametar sistema
Dodatne funkcije	Parametrizacija modula i sistema preko uređaja za rukovanje Stanje sistema se može predstaviti podacima procesa Dodatni dijagnostički interfejsi za uređaje za rukovanje
Kontrolni elementi	DIL prekidač
Brzina prenosa podataka	500, 2000 kBit/s
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Tipično 90 mA
Nazivni pogonski napon DC	24 V
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	1.070 g
Maksimalna zapremina adrese za izlaze	12 Byte
Maksimalna zapremina adrese za ulaze	12 Byte
Protokol	Interbus
LED-prikaz specifičan za sabirnicu	BA: bus aktivan FO1: Fiber Optic 1 FO2: Fiber Optic 2 RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable UL: Pogonski napon
LED-prikaz specifičan za proizvod	M: modifikovati, parametrizacija SF: sistemska greška US1: napajanje elektronike, napajanje senzora US2: napajanje tereta
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijum