

# Fiksni ograničavač protoka VMPA1-FT-NW1.2-10

Broj dela: 572548

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Funkcija prigušivanja
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja	52 l/min...58 l/min
Radni pritisak	-0.9 bar...10 bar
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Nominalna širina	1.2 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...40 °C
Temperatura medija	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.06 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal šupljeg vijka	Aluminijumska legura za obrada