


Adapter VAVE-C8-1R1

Broj artikla: 573194

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|---|
| Signal status display | LED |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mehanička zaštita | IP65 prema IEC 60529 |
| Temperatura okoline | -5 ... 60 °C |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Pritezni moment | 0,25 Nm |
| Težina proizvoda | 3,5 g |
| Električni priključak | 4-polni / 2-polni M8 / - Utikač / utičnica |
| Priključak uzemljenja | ne postoji |
| Vrsta pričvršćenja | na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | PA |
| Material electrical contact | Bronza |