


Priključna letva VABM-L1-10HW-G18-9-GR

Broj artikla: 573439

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---------------------------------|
| Mera mreže | 10,5 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. broj ventilskih mesta | 9 |
| Dozvola | c UL us - Recognized (OL) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Cleanroom class | ISO class 6 |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 578 g |
| Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12/14 | M5 |
| Priključak, upravljački odlazni vazduh 82/84 | M5 |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | M7 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 4 | M7 |
| Pneumatski priključak 5 | G1/8 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material manifold | Aluminijumska legura za kovanje |