


Priključna letvica VABM-L1-14W-G14-16-GR

Broj dela: 573508

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Dimenzija mrežice | 16 mm |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Maks. broj mesta za ventile | 16 |
| Dozvola | c UL us - Recognized (OL) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija | Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklované površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji |
| Klasa za čiste sobe | Klasa 6 prema ISO 14644-1 |
| Temperatura skladištenja | -20 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 2051 g |
| Priključak za upravljački vazduh 12/14 | M5 |
| Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82/84 | M5 |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak: 2 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Pneumatski priključak: 4 | G1/8 |
| Pneumatski priključak: 5 | G1/4 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal priključne lajsne | Aluminijumska legura za obrada |