


Električna priključna ploča VAVE-L1-1VR1-LP

Broj artikla: 573921

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zaštita od zamene polova	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje iskre
Signal status display	LED
Nazivni pogonski napon DC	24 V 12 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. pritezni moment	0,27 Nm
Težina proizvoda	3,2 g
Električni priključak	4-polni / 2-polni M8 / - Utikač / utičnica
Priključak uzemljenja	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa samonareznim vijkom
Boja kućišta	crno
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover	PA
Material seals	EPDM
Material housing	PA
Material screws	Čelik za poboljšanje