

Priključna letva VABM-L1-14G-G14-24-M-GR

Broj artikla: 573935

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	16 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mesta	24
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	3.099 g
Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12/14	M5
Priključak, upravljački odlazni vazduh 82/84	M5
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje