

Električna priključna ploča VAVE-L1-1VK6-LP

Broj artikla: 573941

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Svojstvo kabla	Za statičke namene
Zaštita od zamene polova	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje iskre
Signal status display	LED
Nazivni pogonski napon DC	24 V 12 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Stepen zagađenja	3
Klasa korozivne otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. pritezni moment	0,27 Nm
Min. radijus savijanja kabla	34 mm
Težina proizvoda	11 g
Električni priključak	2-polno / 2-žilno Ugaona utičnica / vodič četvorougaozni oblik / otvoreni kraj
Struktura kabla	2x0,25
Prečnik kabla	3,4 mm
Odstupanje prečnika kabla	± 0,1 mm
Dužina kabla	0,5 m
Krajevi žica	Završetak žice
Priključak uzemljenja	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa samonareznim vijkom
Boja kućišta	crno
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material cover	PA
Material seals	EPDM
Material housing	PA
Material cable sheath	TPV
Material screws	Čelik za poboljšanje