

# Električna priključna ploča VAVE-L1-1K6-LR

Broj artikla: 573945

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Svojstvo kabla	Za statičke namene
Zaštita od zamene polova	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje iskre Smanjenje struje držanja
Signal status display	LED
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Stepen zagađenja	3
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. pritezni moment	0,27 Nm
Min. radijus savijanja kabla	34 mm
Težina proizvoda	11 g
Električni priključak	2-polno / 2-žilno Ugaona utičnica / vodič četvorougoni oblik / otvoreni kraj
Struktura kabla	2x0,25
Prečnik kabla	3,4 mm
Odstupanje prečnika kabla	± 0,1 mm
Dužina kabla	0,5 m
Krajevi žica	Završetak žice
Priključak uzemljenja	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa samonareznim vijkom
Boja kućišta	crno
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover	PA
Material seals	EPDM
Material housing	PA
Material cable sheath	TPV
Material screws	Čelik za poboljšanje