

# Uređaj za posluživanje

## CDPX-X-A-W-4

Broj artikla: 574410


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

4" operator unit, wide touchscreen.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dubina ugradnje	56 mm
Visina	107 mm
Dužina	147 mm
Maks. debljina prednje ploče	4 mm
Merenje realnog vremena	Da
Liste događaja	2.048
Memorija recepata	32 Kilobyte
Stranice	1.000
Oznake	10.000
Dodaci	2.000
Objekti po stranici	2.000
Korisnik	50
Istovremeni pristupi klijenta	4
Trend spremnik	30
Krive po Trend Widgetu	5
Recepture	32
Podešavanje parametara po receptu	32.000
Kolektor događaja	4
Događaja po kolektoru događaja	2.048
Alarmi	2.000
Veličina JavaSkript datoteke po stranici	8 Kilobyte
Veličina projekta	30
Raspored	30
Podržani PLC protokoli	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Odstupanje, sat stvarnog vremena	130 s / mesec
Broj boja	64 k
Broj LED-ova sistema	1
Prikaz	TFT boja
Svojstvo prikaza	Touchscreen
Veličina prikaza	4,3"
Rezervna baterija	Li-baterija, sa mogućim punjenjem
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Rezolucija displeja	480 x 272 piksela
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona	0,4 A
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)

Svojstvo	Vrednost
CE znak (vidi izjavu o uskladenosti)	prema EU-EMV-smernici
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 85 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65 sa prednje strane, IP20 sa zadnje strane
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	1.000 g
PLC-interface	Ethernet RS485
USB interface	Da
Prerez za SD kartice	1
Ethernet interface	RJ45 10/100 MBd
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Softver programiranja	Designer Studio