


Utikač NECU-S1W9-C2-APB

Broj artikla: 574589

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	4-40 UNC-2B
Težina proizvoda	57,48 g
Fieldbus interface	Sub-D, 9-polni, utičnica
Električni priključak 1	Utikač Sub-D, 9-polni
Električni priključak 2	IDC stezaljka
Brzina prenosa podataka	12 Mbit/s
Dozvoljeni prečnik kabla	8 mm 8 mm
Presek priključka	0,08 ... 0,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	75% at 25°C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Material housing	PC pojačan