

# Osnovni ventil



## C-5/2-1/4

Broj artikla: 5750

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Normalni nazivni protok	1.400 l/min
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Nazivni prečnik	6,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	Dodirno
Pritisak upravljanja	2 ... 10 bar
Maks. frekvencija prekidača	40 Hz
Vreme isključenja	28 ms
Vreme uključenja	24 ms
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči
Priključak, upravljački vazduh 12	G1/8
Priključak, upravljački vazduh 14	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material membrane	PUR