



# Time delay valve VZ-3-PK-3

Broj dela: 5755

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	2 mm
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Dizajn	Sedišni ventil sa povratnom porukom
Prekrivanje	negativno prekrivanje
Napomena o prisilnom dinamizovanju	Uključna frekvencija najmanje 1 put nedeljno
Radni pritisak	2.5 bar...8 bar
Normalni nominalni protok	90 l/min
Podesivo vreme kašnjenja	0.25 s...5 s
Trajanje pauze za vraćanje u prethodni položaj	55 ms
Preciznost ponavljanja podešavanja vremena	± 0,5 s
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	150 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja na prednju tablu na montažni okvir
Pneumatski priključak	PK-3
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom