


Utikač NECU-M-S-A12G4-IS

Broj artikla: 575719

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	38 g
Električni priključak	4-polno Opružna stezaljka M12x1 Utikač ravni
Kodiranje utikača	A
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Dozvoljeni prečnik kabla	4 ... 8 mm
Presek priključka	0,14 ... 0,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Material housing	Cink Niklovano
Material electrical contact	Bronza pozlaćeno