

# Montažni komplet SAMH-S-N8-L-MK

Broj dela: 575816

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Oblik	za T-žleb
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Temperatura okruženja	-40 °C...85 °C
Vrsta pričvršćenja	sa uskakanjem u otvor čvrsto zašrafljeno može se postaviti u otvor odozgo
Maks. obrtni momenat pritezanja	0.6 Nm
Težina proizvoda	1.91 g
Materijal poklopca	PA
Materijal klemarnika	visokolegirani čelik
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L