


Priključak utični kolenasti produženi QBLL-1/8-1/4-U-M

Broj dela: 576049

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--|
| Veličina konstrukcije | Standard |
| Nominalna širina | 0,157 in |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca | Premaz |
| Oblik | L-oblik, dugačak |
| Veličina posude | 10 |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi |
| Maritime klasiifikacija | vidi sertifikat |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguć pogon sa podmazivanjem |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura okruženja | 0 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 813 oz |
| Vrsta pričvršćenja | Spoljašnji imbus SW12 |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj R1/8 |
| Pneumatski priključak: 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4 " " |
| Temperatura u okruženju u farenhajtima | 32 °F...140 °F |
| Boja otpuštajućeg prstena | sivo |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal kućišta | PBT |
| Materijal navojne zaptivke | NBR |
| Materijal otpuštajućeg prstena | POM |
| Materijal steznog segmenta creva | visokolegirani čelik, nerđajući |