

Priključni blok VABM-B10-20E-N38-7

Broj dela: 576356

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	22 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj mesta za ventile	7
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	1612 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Priključak upravljačkog vazduha 12	1/8 NPT
Priključak za upravljački vazduh 14	1/8 NPT
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak 3	3/8 NPT
Pneumatski priključak: 5	3/8 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada