

Blok podnožja VABM-B10-20S-G14-7

Broj artikla: 576422

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	22 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mesta	7
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	821 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje