

# Priključna ploča VMPAC-AP-14-SP-1

Broj artikla: 576576

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	32,8 mm
Dužina	169 mm
Mera mreže	26,8 mm
Maks. broj ventilskih mesta	1
Pogonski pritisak	-0,9 ... 8 bar
Pritisak upravljanja	3 ... 8 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	160 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PA ojačan