

Priključni kabl NEBV-C-S7WA44HS-K-5-N-LE36-S10

Broj dela: 577377

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|-----------------------------------|
| Na osnovu standarda | DIN 47100 |
| Osnovna oznaka | bez nosača natpisa |
| Učestalost priključivanja | 50 |
| Težina proizvoda | 900 g |
| Električni priključak 1, funkcija | Strana uređaja u polju |
| Električni priključak 1, konstrukcija | ugaono |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | Utičnica |
| Električni priključak 1, izlaz kablova | pod uglom |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | Sub-D |
| Električni priključak 1, broj polova/žica | 44 |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile | 36 |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja | 2x vijka 4-40 UNC sa zaptivkom |
| Električni priključak 2, funkcija | Strana upravljanja |
| Električni priključak 2, vrsta priključka | Kabl sa utičnicom |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | otvoreni kraj |
| Električni priključak 2, broj polova/žila | 36 |
| Opseg radnog pritiska DC | 0 V...30 V |
| Opterećenje struje pri 40 °C | 0.86 A |
| Priključak zaštitnog voda | ne postoji |
| Dužina kabla | 5 m |
| Karakteristika voda | Standardno |
| Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova | 39 mm |
| Radius skretanja, pokretno polaganje kablova | 115 mm |
| Prečnik kabla | 9.6 mm |
| Tolerancija, prečnik kabla | 0,2 mm |
| Struktura kabla | 36 x 0,25 mm ² |
| Nominalni poprečni presek voda | 0.25 mm ² |
| Vrsta zaštite | IP65 IP67 IP69K |
| Napomena o vrsti zaštite | u montiranom stanju |

| Karakteristika | Vrednost |
|--|------------------------------|
| Posebne karakteristike | lako za čišćenje |
| Temperatura okruženja | -5 °C...60 °C |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -5 °C...60 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 °C...40 °C |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema EU direktivi RoHS |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema UK RoHS propisima |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Stepen zaprljanja | 3 |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 3 - jaka izloženost koroziji |
| Materijal plašta kabla | PVC |
| Boja plašta kabla | sivo |
| Materijal kućišta | PA-ojačan |
| Boja kućišta | sivo |
| Materijal vijaka | Nerđajući čelik |
| Radni materijal zaptivki | EPDM |
| Materijal utičnih kontakata | pozlaćena bronza |
| Materijal izolacionog omotača | PVC |