

# Cilindrični oslonac LBN-20/25

Broj dela: 6059

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	20/25
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 1% masenog udela bakra se ne upotrebljavaju. Izuzetak su elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	84 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Čelik pocinkovano
Materijal osovinice	Čelik pocinkovano
Materijal osigurača	Pocinkovani elastični čelik