

Viljuškasta glava SG-M12X1,25

Broj artikla: 6145

★ Kernprogramm

sa šestougaonom navrtkom, za oscilirajuće pričvršćenje cilindra (na strani klipnjače) po DIN ISO 8140.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	M12x1,25
Odgovara standardu	DIN 71752 ISO 8140
Navojni priključak	Unutrašnji navoj M12x1,25
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	166 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material mounting pin	Čelik pocinkovano
Material clevis	Čelik pocinkovano
Material nut	Čelik pocinkovano