


T brzi priključak TCK-1/4-PK-4-KU

Broj artikla: 6265

FESTO

Rotatable with sealing rim, polymer design.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	3,4 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivna ivica
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	T oblik
Veličina kontejnera	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 6 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 4 mm sa maticom
Material of union nut	POM
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	POM
Material hollow bolt	Anodised wrought aluminium alloy
Material swivel fitting	POM