

Prstenasti deo LK-1/4-PK-6-KU

Broj artikla: 6283

FESTO

Sa dve zaptivke.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 6 mm sa maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost