


Prigušno-nepovratni ventil GR-3/8-B

Broj artikla: 6308

FESTO

podesiva količina protoka u jednom smeru protoka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Element podešavanja	Narezani vijak
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče sa prolaznim otvorom po izboru:
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	1.010 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	1150 l/min
Pogonski pritisak	0,1 ... 10 bar
Temperatura okoline	-20 ... 75 °C
Material housing	Cink
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-20 ... 75 °C
Težina proizvoda	225 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material adjusting screw	Mesing