


Viljuškasta glava SGA-M16

Broj artikla: 6524

FESTO

sa spoljašnjim navojem, za zakretno pričvršćenje cilindra



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	M16
Radijalno odstupanje +/-	5 mm
Izjednačenje ugla +/-	120 deg
Položaj ugradnje	proizvoljno
Navojni priključak	Spoljašnji navoj M16
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	512 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material mounting pin	Čelik, pocinkovan
Material rod eye	Čelik pocinkovano
Material lock	Opružni čelik, cinkovan