


ILI logički element OS-PK-3

Broj dela: 6684

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	ILI funkcija
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak: 2	PK-3
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Normalni nominalni protok	120 l/min
Radni pritisak	1.6 bar...8 bar
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Materijal kućišta	POM
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Nominalna širina	2.4 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	9 g
Pneumatski priključak 3	PK-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR