


Ventil za ugradnju na ploču SV-3-M5

Broj dela: 6817

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoreno, monostabilno
Vrsta aktiviranja	ručno
Normalni nominalni protok	65 l/min
Radni pritisak	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar
Dizajn	Sedišni ventil sa povratnom porukom
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Nominalna širina	2 mm
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta upravljanja	direktni
Smer strujanja	nije reverzibilno
Prekrivanje	pozitivno preklapanje
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	12 N
Težina proizvoda	40 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja na prednju tablu sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	M5
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Plastika Mesing