



# Ručni polužni ventil H-4/3-M5

Broj artikla: 7334

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	4/3 odzračen
Način aktiviranja	ručno
Normalni nazivni protok	125 l/min
Pogonski pritisak	0 ... 8 bar
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Nazivni prečnik	4 mm
Princip zaptivanja	mekano
Vrsta upravljanja	predupravljano
Smer protoka	nije reverzibilno
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Pneumatski priključak 3	nije obuhvaćeno