



# PE pretvarač PE-VK-5.1

Broj artikla: 7451

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Odgovara standardu	EN 60947-5-1
Dozvola	CCC
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Merna veličina	Relativni pritisak
Postupak merenja	Pneumatsko-električni pretvarač pritiska
Operating pressure MPa	0 ... 0,025 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 0,25 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Digitalni izlaz	sa kontaktom
Sklopna funkcija	Vrednost praga sa fiksnom histerezisom
Funkcija sklopnog elementa	Naizmenični kontakt
Tačka uključenja	0,0005 bar
Isključna tačka	0,0001 bar
Maks. izlazni napon prekidača AC	250 V
Maks. izlazni napon prekidača DC	250 V
Kategorija upotrebe induktivno opterećenje	AC-14 DC-13
Kategorija upotrebe omsko opterećenje	AC-12 DC-12
Električni priključak	4-žilno Kabl
Electrical connection 1, connection type	Kabl
Electrical connection 1, connection technology	otvoreni kraj
Dužina kabla	1 m
Material cable sheath	PVC
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	M5
Težina proizvoda	250 g
Material housing	ABS Aluminijumski odlivak Anodised aluminium
Mogućnosti podešavanja	fiksno namešteno
Mehanička zaštita	IP62
Napon izolacije	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Stepen zagađenja	3