



PE pretvarač PE-PK-4

Broj artikla: 7470

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
Merna veličina	Relativni pritisak
Postupak merenja	Pneumatsko-električni pretvarač pritiska
Pogonski pritisak	0 ... 0,25 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medijuma	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Funkcija sklopnog elementa	Naizmenični kontakt
Tačka uključenja	0,25 bar
Isključna tačka	0,07 bar
Maks. frekvencija prekidača	1 Hz
Najmanja struja opterećenja	100 mA
Područje pogonskog napona AC	12 ... 250 V
Područje pogonskog napona DC	12 ... 250 V
Električni priključak	Vijčana stezaljka
Vrsta pričvršćenja	po izboru: na montažnom okviru 1n sa prolaznim otvorom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	PK-4
Informacija o materijalu, kućište	PET POM Čelik
Informacija o materijalu, sklopni kontakt	srebro
Informacija o materijalu, električni priključak	Mesing
Informacija o materijalu, membrana	CR
Mehanička zaštita	IP00, IP20 sa zaštitnom kapom