


# Višestruka utičnica KDVF-32-B

Broj artikla: 7565

FESTO

za višestruko spajanje savitljivih cevi od plastičnih savitljivih cevi NW 2,  
3 i 4.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	4 mm
Pogonski pritisak	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	131 g
Maks. Broj priključaka	32
Pneumatski priključak	PK-2 PK-3 PK-4
Boja	sivo
Materijal - napomena	RoHS komfornost