


Klipno aktiviran ventil S-3-PK-3-B

Broj dela: 7843

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoreno, monostabilno
Vrsta aktiviranja	mehanički
Normalni nominalni protok	60 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni pritisak	-0.95 bar...8 bar
Dizajn	Sedišni ventil sa povratnom porukom
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Nominalna širina	1.8 mm
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta upravljanja	direktni
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	6 N
Težina proizvoda	7 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak: 2	PK-3
Materijal kućišta	Plastika Mesing