

# Pripremna grupa FRC-3/8-D-5M-MIDI-A-MPA

Broj artikla: 8002363

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Kombinacija filtera, regulatora pritiska, zauljivača, filter 5 µm, sa metalnom zaštitnom šoljom.

Sa automatskim ispustom kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Midi
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filter-regulator sa manometrom Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Maks. količina kondenzata	43 cm <sup>3</sup>
Finoća filtera	5 µm
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Manometar	sa manometrom
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 12 bar
Maks. histerezis pritiska	0,2 bar
Normalni nazivni protok	1.700 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.440 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Cink
Material bowl	PC