

# Priključna letva VABM-L1-18G-G38-24-G

Broj artikla: 8004909

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	19 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mesta	24
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	5.461 g
Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12/14	G1/8
Priključak, upravljački odlazni vazduh 82/84	G1/8
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Pneumatski priključak 5	G3/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje