


L utični priključak QSL-G1/4-8-C25

Broj artikla: 8005391

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	2,5 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina kontejnera	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. pritezni moment	15 Nm
Težina proizvoda	275 g
Pneumatski priključak	Spoljašnji navoj G1/4 za crevo spoljašnjeg prečnika 8 mm
Boja obruča	crno
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Informacija o materijalu, kućište	Mesing Niklovano
Informacija o materijalu, zaptivka navoja	NBR
Informacija o materijalu, zaptivka creva	NBR
Informacija o materijalu, stezni segment creva	visokolegirani čelik, nerđajući